

mini carro SLS-10-10-P-A

Número de artículo: 170492

FESTO

de construcción estrecha, con guiado preciso por bolas.



Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera	10 mm
Diámetro del émbolo	10 mm
Tipo de accionamiento del actuador	Yunque
Amortiguación	P: amortiguación por tope elástico/placa a ambos lados
Posición de montaje	indistinto
Guía	guía de jaula de bolas
Construcción	Yunque Émbolo Vástago Guía de jaula de bola carro
Detección de la posición	para sensores de proximidad
Presión de funcionamiento Mpa	0,1 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	1 ... 10 bar 14,5 ... 145 psi
Modo de funcionamiento	de doble efecto
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Energía del impacto en las posiciones finales	0,05 Nm
Fuerza Fy máxima	170 N
Fuerza Fz máxima	170 N
Momento Mx máximo	0,6 Nm
Momento máximo My	0,6 Nm
Momento máximo Mz	0,5 Nm
Fuerza teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retroceso	39 N
Fuerza teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avance	47 N
Masa móvil	44 g
Peso del producto	139 g
Conexiones alternativas	ver dibujo técnico del producto
Tipo de fijación	con taladro pasante
Conexión neumática	M5
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la culata	Aleación forjada de aluminio, anodizado
Material de la guía	Acero
Material de la carcasa	Acero inoxidable de aleación fina