


Válvula de estrangulación y antirretorno GRLA-M5-LF-C

Número pieza: 175047

FESTO

para estrangulación del aire de escape, con conexión giratoria.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Función de las válvulas	Válvula reguladora de caudal, antirretorno del escape
Conexión neumática 1	M5
Conexión neumática 2	M5
Elemento de ajuste	Tornillo con cabeza ranurada
Tipo de fijación	atornillable
Caudal nominal normal en el sentido de la estrangulación	40 l/min
Caudal nominal normal en el sentido del antirretorno	50 ... 75 l/min
Presión de funcionamiento	0,2 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Fluido	Aire comprimido filtrado, sin lubricar, grado de filtración de 40 µm Aire comprimido filtrado y lubricado, grado de filtración de 40 µm
Homologación	Germanischer Lloyd
Posición de montaje	indistinto
Caudal estándar en sentido de regulación del flujo: 6 → 0 bar	80 l/min
Caudal estándar en sentido de bloqueo: 6 → 0 bar	100 ... 150 l/min
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Par de apriete máximo	1,5 Nm
Peso del producto	7 g
Información sobre el material de la chaveta atornillable	níquelado latón
Información sobre el material de las juntas	NBR
Datos sobre el material del tornillo de regulación	latón
Datos sobre el material de la junta basculante	Fundición inyectada de cinc