

Vakuumsauger OGVM-40-A-N-RA

Teilenummer: 8213233

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Sauger	10 mm
Min. Werkstückradius	30 mm
Nennweite	4 mm
Saugerdurchmesser	40 mm
Saugervolumen	7.8 cm ³
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Saugerform	rund Faltenbalg 1,5-fach
Betriebsdruck	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nennbetriebsdruck	-60 kPa -0.6 bar -8.7 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1/A2-L
Umgebungstemperatur	-20 °C...80 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	60 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck	62 N
Produktgewicht	29 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	Rechteckadapter RA
Farbe	schwarz
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	NBR