


# brida basculante SNCB-63-R3

Número de artículo: 176947

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	63
Basado en la norma	ISO 15552
Variantes	Gran protección anticorrosiva
Clase de resistencia a la corrosión KBK	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasificación RSBP según CD-0033	F5a
Temperatura ambiente	-40 ... 90 °C
Peso del producto	371 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la fijación	Fundición inyectada de aluminio con recubrimiento protector
Material del perno	Acero inoxidable de aleación fina
Material del cojinete	Material sintético
Material de la arandela	Acero cincado
Material de los tornillos	Acero inoxidable de aleación fina
Material de bloqueo	Acero de muelles, galvanizado