

Cilindros redondos

ESAZB-63- -P


Número pieza: 183293

FESTO

Con culata para montaje directo, culata trasera con conexión de aire axial al eje del cilindro.

Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo Corea.

Representación a modo de ejemplo



Hoja de datos

| Caracter. | Valor |
|---|---|
| Carrera | 1 ... 250 mm |
| Diámetro del émbolo | 63 mm |
| Amortiguación | P: Amortiguación por tope elástico/placa a ambos lados |
| Presión de funcionamiento | 2 ... 10 bar |
| Forma de funcionamiento | de simple efecto de tracción |
| Fluido | Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento) |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 |
| Temperatura ambiente | -20 ... 80 °C |
| Fuerza teórica con 6 bar, avance | 1.518 N |
| Peso adicional por 10 mm de carrera | 43,9 g |
| Peso básico con carrera de 0 mm | 1.538 g |
| Masa adicional por 10 mm de carrera | 24,8 g |
| Conexión neumática | G3/4 |
| Información sobre el material de la tapa | Aleación forjable de aluminio |
| Información sobre el material de las juntas | NBR TPE-U(PU) |
| Información sobre el material del cuerpo | Acero inoxidable de aleación fina |
| Información sobre el material del vástago | Acero de aleación fina |