



sensor de proximidad SIEN-M30B-NO-K-L

Número de artículo: 150436

FESTO

inductivo, con distancia de conmutación normalizada.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|--|
| Corresponde a la norma | EN 60947-5-2 |
| Homologación | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| Marca CE (ver declaración de conformidad) | según la normativa UE sobre EMC |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Distancia de detección nominal | 10 mm |
| Distancia de conmutación segura | 8,1 mm |
| Factores de reducción | Aluminio = 0,45 Acero inoxidable 18/8 = 0,8 cobre = 0,4 latón = 0,55 Acero St 37 = 1,0 |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C |
| Precisión de repetición | 0,5 mm |
| Salida | NPN |
| Función del elemento de conmutación | contacto cerrado en reposo |
| Histéresis | ≤ 1,1 mm |
| Frecuencia máx. de conmutación | 1.200 Hz |
| Corriente máxima de salida | 200 mA |
| Caída de tensión | ≤ 2 V |
| Anticortocircuitaje | ciclos |
| Margen de tensión de funcionamiento DC | 10 ... 30 V |
| Ondulación residual | +/- 20 % |
| Intensidad en reposo | ≤ 10 mA |
| Polos inconfundibles | para todas las conexiones eléctricas |
| Conexión eléctrica | trifilar Cable |
| Longitud del cable | 2,5 m |
| Material de la cubierta aislante del cable | TPE-U(PUR) |
| Tamaño | M30x1,5 |
| Tipo de fijación | con contratuerca |
| Par de apriete | 40 Nm |
| Tipo de montaje | a ras |
| Peso del producto | 155 g |
| Material de la carcasa | latón PBTP cromado |
| Indicación del estado | LED amarillo |
| Temperatura ambiente con cableado móvil | -5 ... 70 °C |
| Tipo de protección | IP67 |
| Resistencia a la tensión de choque | 0,8 kV |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Grado de ensuciamiento | 3 |