


ventosa ESS-100-EU

Número de artículo: 189363

FESTO

intercambiable fácilmente,



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|--|
| Radio R mínimo de la pieza | 200 mm |
| Diámetro nominal | 6 mm |
| Diámetro de la ventosa | 100 mm |
| Volumen de la ventosa | 84,66 cm ³ |
| Posición de la conexión | Arriba |
| Posición de montaje | indistinto |
| Atribución de los elementos de fijación de las ventosas | Tamaño 5 |
| Forma de la ventosa | Redondo, profundo |
| Presión de funcionamiento Mpa | -95 ... 0 kPa |
| Presión de funcionamiento | -0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi |
| Presión nominal de funcionamiento | -70 kPa -0,7 bar |
| Presión nominal de funcionamiento (psi) | -10,15 psi |
| Fluido | Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 1 - riesgo de corrosión bajo |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-Zona III |
| Apto para el contacto con alimentos | Información detallada sobre el material |
| Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C |
| Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento | 440,8 N |
| Fuerza transversal con presión nominal de funcionamiento | 352,5 N |
| Peso del producto | 228 g |
| Tipo de fijación | a través de la toma de vacío |
| Conexión de vacío | M10 |
| Color | azul |
| Dureza Shore | 60 +/- 5 |
| Material de los pivotes roscados | Acero niquelado POM Acero galvanizado y cromado |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material de la ventosa | PUR |