

# Cilindros normalizados DNUL-32- -PPV-A

Número pieza: 15602

FESTO

antigiro, según ISO 15552, con camisa perfilada, para la detección sin contacto, con amortiguación regulable en ambas posiciones finales.

Tipo armonizado: suministrable hasta 2008



Representación a modo de ejemplo



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Carrera	1 ... 300 mm
Diámetro del émbolo	32 mm
Rosca del vástago	M10x1,25
Amortiguación	PPV: Amortiguación neumática regulable a ambos lados
Posición de montaje	indistinto
Corresponde a la norma	ISO 6431
Extremo del vástago	Rosca exterior
Construcción	Émbolo Vástago
Detección de la posición	Para detectores de posición
Variantes	vástago simple
Antigiro/Guía	Vástago cuadrado
Presión de funcionamiento	0,6 ... 12 bar
Forma de funcionamiento	De efecto doble
Fluido	Aire seco, lubricado o sin lubricado
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Carrera de amortiguación	19 mm
Fuerza teórica con 6 bar, retroceso	393 N
Fuerza teórica con 6 bar, avance	462 N
Peso adicional por 10 mm de carrera	26 g
Peso básico con carrera de 0 mm	482 g
Tipo de fijación	con accesorios
Conexión neumática	G1/8
Información sobre el material de la tapa	Aluminio
Información sobre el material de las juntas	TPE-U(PU)
Información sobre el material del vástago	Acero de aleación fina
Información sobre el material de la camisa del cilindro	Aleación forjable de aluminio anodizado