


servomotor EMMS-AS-100-MK-HS-RRB-S1

Número de artículo: 1562957

FESTO

Sin reductor.



Hoja de datos

Característica	Valor
Temperatura ambiente	-40 ... 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 90 %
Corresponde a la norma	IEC 60034
Clase de protección por aislamiento	F
Clase de medición según la norma EN 60034-1	S1
Supervisión de la temperatura	Resistencia PTC
Tipo de protección	IP65
Tipo de árbol de la chaveta de ajuste	DIN 6885 A 6 x 6 x 32
Técnica de conexiones eléctricas	Conector
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Homologación	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC según la normativa UE de baja tensión
Tensión nominal de funcionamiento DC	565 V
Tensión nominal DC	565 V
Tipo de conmutación del devanado	Estrella interior
Número de pares de polos	6
Momento de giro en reposo	8,01 Nm
Momento de giro nominal	5,63 Nm
Pico del momento de giro	22,1 Nm
Velocidad de giro nominal	3.400 1/min
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	4.030 1/min
Potencia nominal del motor	2.000 W
Corriente nominal del motor	3,4 A
Pico de corriente	15 A
Constante del motor	1,652 Nm/A
Constante de tensión, fase/fase	99,15 mVmin
Resistencia del devanado fase-fase	3,25 Ohm
Inductancia del devanado fase-fase	12,3 mH
Momento de inercia de la masa global en la toma de fuerza	5,24 kgcm ²
Peso del producto	7.740 g
Esfuerzo axial admisible del eje	150 N
Esfuerzo radial admisible del eje	570 N
Transmisor de la posición del rotor	Resolver
Transmisor de posición del rotor, interfaz	SIN/COS señales analógicas
Transmisor de posición del rotor, principio de medición	inductivo
Momento de retención del freno	9 Nm
Tensión de funcionamiento DC del freno	24 V
Consumo del freno	18 W
Momento de inercia de la masa del freno	0,54 kgcm ²
Ciclos de conmutación, freno de inmovilización	10 millones de accionamientos en vacío (sin fricción)
MTTF, componente parcial	114 años, transmisor de la posición del rotor 3356 años, freno de inmovilización
MTTFd, componente parcial	228 años, transmisor de la posición del rotor