



sensor de proximidad SMTSO-8E-PS-M12-LED-24

Número de artículo: 191986

FESTO

eléctrico, sin contacto, PNP, para accionamientos con ranura en T, sin kit de fijación, con conector M12, resistente a salpicaduras de soldadura.

Es necesario utilizar el elemento de sujeción complementario SMB-8E (n° de art. 178230).



Hoja de datos

Característica	Valor
Construcción	para ranura en T
Basado en la norma	EN 60947-5-2
Homologación	RCM Mark
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC según la directiva RoHS-RL de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa CEM del Reino Unido Según la normativa RoHS del Reino Unido
Características especiales	Resistente a los campos magnéticos de los equipos de soldadura Resistente a salpicaduras de soldadura
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Indicaciones para la utilización	Asistencia/vista general del sensor del actuador "El sensor adecuado para el actuador"
Magnitud de la medición	Posición
Principio de medición	inducción magnética
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C
Precisión de repetición	0,2 mm
Salida	PNP
Comportamiento de conmutación durante la operación de soldadura	Congelación de la señal de salida
Función del elemento de conmutación	contacto de trabajo
Tiempo de conexión	38 ms
Tiempo de desconexión	20 ms
Frecuencia máx. de conmutación	14 Hz
Corriente máxima de salida	200 mA
Rendimiento DC máximo de conmutación	6 W
Caída de tensión	≤ 3 V
Corriente residual	≤ 0,01 mA
Anticortocircuitaje	ciclos
Resistencia a sobrecargas	presente
Margen de tensión de funcionamiento DC	10 ... 30 V
Ondulación residual	10 %
Polos inconfundibles	para todas las conexiones eléctricas
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Conector
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	M12x1, codificación A según EN 61076-2-101
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	3
Conexión eléctrica 1, tipo de fijación	Bloqueo mediante perno roscado
Sentido de la conexión de salida	transversal
Material de los contactos crimp	Latón dorado
Tipo de fijación	aprisionado con ranura en T Montaje en la ranura por arriba
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	19 g

Característica	Valor
Color del cuerpo	Negro
Material de la carcasa	Aleación forjable de aluminio PA TPE-U(PU) Acero inoxidable de aleación fina
Indicación del estado	LED amarillo
Tipo de protección	IP65 IP67
Resistencia a la influencia de campos magnéticos	45 - 65 Hz campo magnético alternante
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L