


regulador de posiciones finales SPC11-MTS-AIF

Número de artículo: 192218

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Aseguramiento de los datos	Memoria flash
Señales de control	entrada remota/teach/izquierda/derecha Posición de entrada 1/2/3/4 Salida error-ready Salida posición 11/2/3/4
Display	3 dígitos Color rojo Indicación de siete segmentos
Elementos de control	3 teclas Teclado con membrana de recubrimiento
Aseguramiento de salidas	electrónico máx. 500 mA de corriente de activación por suma de todas las salidas
Cantidad de salidas digitales	5
Cantidad de entradas digitales	8
Ejecución salidas	según IEC 61131-2 lógica positiva (PNP) sin separación galvánica
Ejecución entradas	según IEC 61131-2 lógica positiva (PNP) sin separación galvánica
Tiempo eliminación rebotes, entradas	20 ms
Consumo máximo de corriente de la válvula proporcional	1,1 A
Consumo máximo de corriente sin válvula proporcional	70 mA
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Consumo de corriente entrada	4 mA
Carga de corriente admisible por salida	0,1 A
Fluctuación de tensión permisible	+/- 25 %
Homologación	RCM Mark
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC según la directiva RoHS-RL de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa CEM del Reino Unido Según la normativa RoHS del Reino Unido
Resistencia permanente a choques según DIN/IEC 68 parte 2-82	controlado según grado 2
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Humedad relativa del aire	0 - 95 % sin condensación
Tipo de protección	IP65 según IEC 60529
Resistencia a vibraciones según DIN/IEC 68 parte 2-6	controlado según grado 1
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Peso del producto	400 g
Tipo de conexiones eléctricas	15 contactos SUB-D Conector
Conexión eléctrica, válvula proporcional	7-pin
Conexión eléctrica, encoder de desplazamiento	6 contactos
Longitud del cable	0,3 m