


# servomotor EMMS-AS-190-MK-HS-AM

Número de artículo: 1584941

Producto sustituido

[Sin reductor.](#)

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Temperatura ambiente	-10 ... 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 90 %
Corresponde a la norma	IEC 60034
Clase de protección por aislamiento	F
Clase de medición según la norma EN 60034-1	S1
Supervisión de la temperatura	Resistencia PTC
Tipo de protección	IP65
Tipo de árbol de la chaveta de ajuste	DIN 6885 A 10 x 8 x 40
Técnica de conexiones eléctricas	Conector
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Homologación	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC según la normativa UE de baja tensión según la directiva RoHS-RL de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa sobre utillaje eléctrico del Reino Unido Según la normativa CEM del Reino Unido Según la normativa RoHS del Reino Unido
Tensión nominal de funcionamiento DC	565 V
Tensión nominal DC	565 V
Tipo de conmutación del devanado	Estrella interior
Número de pares de polos	6
Momento de giro en reposo	38,77 Nm
Momento de giro nominal	22,63 Nm
Pico del momento de giro	120 Nm
Velocidad de giro nominal	2.900 1/min
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	4.060 1/min
Potencia nominal del motor	6.880 W
Corriente nominal del motor	14,24 A
Pico de corriente	88,2 A
Constante del motor	1,589 Nm/A
Constante de tensión, fase/fase	98,6 mV/min
Resistencia del devanado fase-fase	0,265 Ohm
Inductancia del devanado fase-fase	3,38 mH
Momento de inercia de la masa global en la toma de fuerza	76,8 kgcm <sup>2</sup>
Peso del producto	26.860 g
Esfuerzo axial admisible del eje	250 N
Esfuerzo radial admisible del eje	1.080 N
Transmisor de la posición del rotor	Encoder absoluto multivuelta
Transmisor de posición del rotor, interfaz	EnDat 22

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Transmisor de posición del rotor, principio de medición	inductivo
Resolución del transductor de la posición del rotor	19 Bit
MTTF, componente parcial	76 años, transmisor de la posición del rotor
MTTFd, componente parcial	152 años, transmisor de la posición del rotor
Eficiencia energética	ENEFF (CN) / Class 2