

cilindro compacto EMMZ-32-15-P-A

Número de artículo: 158684

FESTO

para detección sin contacto, con anillos amortiguadores elásticos en los finales de carrera, muchas posibilidades de fijación ("Multimontaje").



Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera	15 mm
Diámetro del émbolo	32 mm
Amortiguación	P: amortiguación por tope elástico/placa a ambos lados
Posición de montaje	indistinto
Modo de funcionamiento	de simple efecto de tracción
Construcción	Émbolo Vástago Tubo perfilado
Detección de la posición	para sensores de proximidad
Variantes	vástago simple
Presión de funcionamiento	1 ... 10 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Par de apriete para sujetar actuador	9 Nm +10 %
Fuerza teórica con 6 bar	388 N
Fuerza teórica con 6 bar, avance	388 N
Tipo de fijación	a elegir: con taladro pasante con rosca interior
Conexión neumática	G1/8
Material de la culata	latón
Material de las juntas	TPE-U(PU)
Material de la carcasa	Aleación forjable de aluminio anodizado
Material del vástago	Acero inoxidable de aleación fina