

regulador de presión LRS-3/4-D-7-O-DI-MAXI

Número de artículo: 194677

Clásico - No utilizar para equipos nuevos

[regulador de control directo, con cabezal regulador con llave.](#)

Puede encontrar alternativas modernas introduciendo las cuatro primeras partes del código del producto en el campo de búsqueda.

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|--|
| Tamaño | Maxi |
| Serie | D |
| Asegurar el accionamiento | Botón giratorio con enclavamiento |
| Posición de montaje | indistinto |
| Construcción | Válvula reguladora de membrana, de accionamiento directo |
| Función del regulador | Presión inicial con compensación de la presión primaria con escape secundario con flujo inverso |
| Indicación de la presión | Preparado para G1/4 |
| Presión de funcionamiento | 1 ... 16 bar |
| Margen de regulación de la presión | 0,5 ... 7 bar |
| Histéresis máxima de la presión | 0,4 bar |
| Caudal nominal normal | 8.350 l/min |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento) |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Clase de pureza del aire en la salida | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes |
| Temperatura del medio | -10 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Peso del producto | 1.610 g |
| Tipo de fijación | Montaje en panel frontal Montaje del conducto con accesorios |
| Conexión neumática 1 | G3/4 |
| Conexión neumática 2 | G3/4 |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material de la placa base | Fundición inyectada de cinc |
| Material de las juntas | NBR |
| Material de la carcasa | Fundición inyectada de cinc |
| Material de la membrana | NBR |