


caballete CRLBN-40

Número de artículo: 195867

FESTO

Resistente a la corrosión, para cilindros CRHD y CRDSNU.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	40
Posición de montaje	indistinto
Clase de resistencia a la corrosión KBK	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasificación RSBP según CD-0033	F1a
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso del producto	185 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la fijación	Acero inoxidable de aleación fina
Material del perno	Acero inoxidable de aleación fina
Material de bloqueo	Acero inoxidable de aleación fina