

# unidad de guía EAGF-V2-KF-32-100

Número de artículo: 2782679

★ Gama básica

Para cilindro eléctrico ESBF.

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	32
Carrera	100 mm
Movimiento reversible	0 µm
Posición de montaje	indistinto
Guía	guía con rodamiento de bolas
Construcción	Guía
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Fuerza Fy máxima	750 N
Fuerza Fy estática máx.	1.020 N
Fuerza Fz máxima	750 N
Fuerza estática Fz máx.	1.020 N
Momento Mx máximo	28 Nm
Momento estático Mx máximo	38 Nm
Momento máximo My	34 Nm
Momento estático My máximo	46 Nm
Momento máximo Mz	34 Nm
Momento estático Mz máximo	46 Nm
Fuerza de desplazamiento	15 N
Masa móvil	904 g
Peso del producto	1.865 g
Centro de gravedad de la masa móvil con carrera de 0 mm	30 mm
Aumento, centro de gravedad de la masa móvil por cada 10 mm de carrera	4,1 mm
Tipo de fijación	con rosca interior
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del elemento de guía	acero templado
Material de la carcasa	Aleación forjable de aluminio anodizado
Material de la placa de yugo	Acero