


unidad de guía EAGF-V2-KF-40-100

Número de artículo: 2782939

★ Gama básica

Para cilindro eléctrico ESBF.

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	40
Carrera	100 mm
Movimiento reversible	0 µm
Posición de montaje	indistinto
Guía	guía con rodamiento de bolas
Construcción	Guía
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Fuerza Fy máxima	1.000 N
Fuerza Fy estática máx.	1.260 N
Fuerza Fz máxima	1.000 N
Fuerza estática Fz máx.	1.260 N
Momento Mx máximo	44 Nm
Momento estático Mx máximo	55 Nm
Momento máximo My	52 Nm
Momento estático My máximo	65 Nm
Momento máximo Mz	52 Nm
Momento estático Mz máximo	65 Nm
Fuerza de desplazamiento	15 N
Masa móvil	1.603 g
Peso del producto	2.837 g
Centro de gravedad de la masa móvil con carrera de 0 mm	38 mm
Aumento, centro de gravedad de la masa móvil por cada 10 mm de carrera	4,2 mm
Tipo de fijación	con rosca interior
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del elemento de guía	acero templado
Material de la carcasa	Aleación forjable de aluminio anodizado
Material de la placa de yugo	Acero