

brida basculante CRSNCS-32

Número de artículo: 2895920

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	32
Basado en la norma	ISO 15552 (hasta ahora también VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Variantes	Gran protección anticorrosiva
Clase de resistencia a la corrosión KBK	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Clasificación RSBP según CD-0033	F5a
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso del producto	161 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la fijación	Acero inoxidable de aleación fina
Material del cojinete de articulación	PTFE Acero inoxidable
Material de los tornillos	Acero inoxidable de aleación fina