


# unión rápida en T TCK-1/2-PK-13

Número de artículo: 4101

FESTO

Giratorio, con dos anillos de junta.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	11,7 mm
Tipo de junta del eje atornillable	Junta anular
Posición de montaje	indistinto
Construcción	forma en T
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Par de apriete nominal	14 Nm
Tolerancia para el par de apriete nominal	± 20 %
Conexión neumática 1	Rosca exterior G1/2
Conexión neumática 2	para boquilla con diámetro interior de 13 mm, con tuerca
Material de las tuercas de unión	Aleación forjada de aluminio, anodizado
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del anillo de junta	PA reforzado TPE-U(PU)
Material de la carcasa	Fundición inyectada de cinc
Material del tornillo hueco	Aleación forjada de aluminio, anodizado
Material de la conexión orientable	Fundición inyectada de cinc