


cable de conexión NHSB-A1-5-BLG3-LE3-PU8-2XBB

Número de artículo: 1686608

FESTO

Adecuado neumáticamente/eléctricamente para actuador lineal DFPI-...-E-...P, longitud 5 m.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Longitud de tubo flexible protector | 5 m |
| Posición de montaje | indistinto |
| Utilización en el exterior | C1 - lugares protegidos contra la intemperie donde se utilizará |
| Margen de tensión de funcionamiento DC | 0 ... 30 V |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-Zona III |
| Humedad relativa del aire | 5 - 100 % Condensación |
| Tipo de protección | IP65 IP67 IP69K NEMA 4 |
| Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente con cableado móvil | -5 ... 60 °C |
| Conexión eléctrica 1 | Conector recto tipo clavija, 3 contactos |
| Conexión eléctrica 2 | extremo libre, cable trifilar |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación |
| Conexión neumática | Para diámetro exterior del tubo flexible de 8 m |
| Radio mínimo de curvatura del cable | 100 mm |
| Estructura del cable | 3x0,75 |
| Peso del producto | 1.250 g |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material del tubo protector | PA |
| Material del racor de tubo flexible protector | PA |
| Material de la cubierta aislante del cable | PVC |
| Material de las juntas | TPE |