

válvula de bola


VZBE-1/2-T-63-F-3L-F04-V15V15

Número de artículo: 4834290

FESTO

Acero inoxidable, de 3/2 vías, diámetro nominal 1/2", brida de cabezal F04, PN63, ASME B1.20.1 - NPT.

Festo es el distribuidor de este producto, no el fabricante.



Hoja de datos

Característica	Valor
Construcción	Válvula de bola de 3 vías Taladro L
Tipo de accionamiento	mecánico
Principio de hermetización	blando
Posición de montaje	indistinto
Tipo de fijación	Montaje del conducto
Conexión de las válvulas de proceso	1/2 NPT
Indicación de la posición de conmutación	Sentido de ranura = sentido de paso
Características del taladro para la brida	F04
Diámetro interior	12,7 mm
Diámetro nominal DN	15
Función de las válvulas	3/2
Sentido del flujo	reversible
Presión nominal de válvulas de proceso	63
Momento de arranque con diferencia de presión nominal válvulas de proceso PN	9,6 Nm
Basado en la norma	ASME B1.20.1 ISO 5211
Fluido	Vapor Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [:-:-] Gases inertes agua Líquidos neutros
Temperatura del medio	-20 ... 200 °C
Caudal Kv tipo L	10 m3/h
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Material de la carcasa	Fundición de acero
Número del material cuerpo	1.4408
Material de la junta del asiento	PTFE
Material de las juntas	PTFE
Material de la bola	Fundición de acero
Número del material bola	1.4408
Material del eje	Acero inoxidable de aleación fina
Número del material árbol	1.4401
Peso del producto	624 g
Homologación	CRN
Clase de resistencia a la corrosión KBK	4 - riesgo de corrosión muy alto