

# módulo de derivación

## FRM-H-D-MIDI



Número de artículo: 170688

Clásico - No utilizar para equipos nuevos

FESTO

Distribuidor de aire con 4 conexiones, soporte para módulos adicionales, sin placas base roscadas con pernos roscados FRB.

Puede encontrar alternativas modernas introduciendo las cuatro primeras partes del código del producto en el campo de búsqueda.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Construcción	Módulo de derivación
Presión de funcionamiento	0,2 ... 16 bar
Caudal nominal normal en el sentido principal de flujo 1->2	5.100 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7::-:] Gases inertes
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-10 ... 60 °C
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7::-:] Gases inertes
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	386 g
Conexión neumática 3	G1/2
Conexión neumática 4	G1/4
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	Fundición inyectada de aluminio