

Válvula de cierre

MS6-EE-1/4-V230

Número pieza: 529831

FESTO

eléctrico, sentido del flujo de izquierda a derecha



Hoja de datos

| Caracter. | Valor |
|---|---|
| Construcción | Corredera |
| Tipo de accionamiento | eléctrico |
| Función de escape | no estrangulable |
| Accionamiento manual auxiliar | con enclavamiento mediante pulsador |
| Tipo de reposición | muelle mecánico |
| Tipo de control | prepiloto |
| Función de las válvulas | 3/2 cerrada monoestable |
| Presión de funcionamiento | 4 ... 18 bar |
| Valor C | 11 l/sbar |
| Valor B | 0,5 |
| Caudal nominal normal | 2.600 l/min |
| Duración de la conexión | 100% |
| Valores característicos de las bobinas | 230 V CA: 50/60 Hz, potencia de arranque: 3 VA, potencia de retención: 2,4 VA |
| Fluctuación de tensión permisible | -14 % / +10 % |
| Fluido | Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento) |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 |
| Indicación sobre el material | Exento de cobre y PTFE Conforme con RoHS |
| Temperatura del medio | -10 ... 60 °C |
| Tipo de protección | IP65 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Homologación | c UL us - Recognized (OL) |
| Tipo de fijación | a elegir: Montaje del conducto con accesorios |
| Posición de montaje | indistinto |
| Sentido del flujo | no reversible |
| Peso del producto | 740 g |
| Conexión neumática 1 | G1/4 |
| Conexión neumática 2 | G1/4 |
| Conexión neumática 3 | G1/2 |
| Alimentación del aire de control | interno |
| Conexión eléctrica | Conector forma rectangular según DIN NE 175301-803 Forma C |
| Información sobre el material de las juntas | NBR |
| Información sobre el material del cuerpo | Fundición inyectada de aluminio |