

# brida basculante SNCB-125

Número de artículo: 174396

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	125
Basado en la norma	ISO 15552
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Clasificación RSBP según CD-0033	F5
Temperatura ambiente	-40 ... 90 °C
Peso del producto	1.860 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la fijación	Fundición inyectada de aluminio
Material del perno	Acero cincado
Material del cojinete	Material sintético
Material de la arandela	Acero cincado
Material de los tornillos	Acero, galvanizado
Material de bloqueo	Acero de muelles, galvanizado