


conector FBS-M12-5GS-PG9

Número de artículo: 175380

FESTO

para interfaz Siemens en terminal de válvulas.



Hoja de datos

Característica	Valor
Basado en la norma	EN 61076-2-101 EN 61984
Tipo de fijación	con manguito roscado
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	23,5 g
Conexión eléctrica	5 contactos Esquema de conexiones forma A según EN 175301-803 M12x1 Conector recto tipo clavija / Bornes enchufables
Margen de tensión de funcionamiento DC	≤ 60 V
Margen de tensión de funcionamiento AC	≤ 60 V
Carga admisible de corriente a 40°C	4 A
Resistencia a la tensión de choque	1,5 kV
Racor de cables	Pg9
Diámetro máximo admisible del cable	6 ... 8 mm
Sección de la conexión	0,75 mm ²
Tipo de protección	IP67
Temperatura ambiente	-40 ... 85 °C
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE de baja tensión
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa sobre utillaje eléctrico del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Grado de ensuciamiento	3
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Material de la carcasa	PA reforzado
Color del cuerpo	Negro
Material de las tuercas de unión	Fundición inyectada de cinc níquelado
Material de los contactos crimp	latón Níquelado y dorado