

filtro submicrónico LFMA-D-MINI-DA-A


Número de artículo: 532840

Clásico - No utilizar para equipos nuevos

FESTO

sin placas de conexión roscadas con perno roscado FRB, filtro de 0,01 µm, con funda de protección, indicación de la presión diferencial, y purga automática del condensado.

Puede encontrar alternativas modernas introduciendo las cuatro primeras partes del código del producto en el campo de búsqueda.



Hoja de datos

Característica	Valor
Serie	D
Tamaño	Mini
Construcción	Filtro de fibras
Grado de filtración	0,01 µm
Purga del condensado	completamente automático
Presión de funcionamiento	2 ... 12 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gases inertes
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Gases inertes
Grado de eficacia del filtro	99,9999 %
Funda de protección	Funda protectora metálica
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	1,5 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Contenido residual de aceite	0,01 mg/m ³
Indicador de la presión diferencial	indicación óptica
Tipo de fijación	Montaje del conducto con accesorios a elegir:
Posición de montaje	vertical +/- 5°
Conexión neumática 1	Placa base
Conexión neumática 2	Placa base
Material de la carcasa	Fundición inyectada de cinc
Material del filtro	Fibra de borosilicato
Material de la funda	PC
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS