

regulador de presión MS12N-LR

Número de artículo: 535024

FESTO

Con rosca NPT.



Hoja de datos

Ficha de datos técnicos completa: los valores parciales dependen de su configuración.

Característica	Valor
Tamaño	12
Serie	MS
Asegurar el accionamiento	Botón giratorio con enclavamiento Botón giratorio con cerrojo integrado con accesorios, con llave
Posición de montaje	indistinto
Construcción	válvula reguladora de membrana, servopilotada
Función del regulador	Presión inicial con compensación de la presión primaria con escape secundario con flujo inverso
Indicación de la presión	con manómetro
Presión de funcionamiento Mpa	0,08 ... 2,1 MPa
Presión de funcionamiento	0,8 ... 21 bar
Margen de regulación de la presión	0,15 ... 16 bar
Caudal escape de aire secundario	≤ 600 l/min
Caudal nominal normal	12.000 ... 22.000 l/min
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC según la directiva RoHS-RL de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa CEM del Reino Unido Según la normativa RoHS del Reino Unido
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-10 ... 60 °C
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Tipo de fijación	Montaje del conducto con escuadra de montaje a elegir:
Material de la cubierta	PA
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la tapa inferior	Aleación forjable de aluminio
Material de las juntas	NBR
Material del muelle	Acero de muelles
Material de la carcasa	Fundición inyectada de aluminio
Material de la membrana	NBR
Material del taqué de la válvula	Aleación forjable de aluminio NBR Acero inoxidable de aleación fina