

Actuador giratorio y lineal DSL-32- -270-P-S20-FF-KF


Número pieza: 177253

FESTO

para detección sin contacto. Los movimientos de giro y lineal se controlan independientemente. Movimiento de giro regulable de 0° a 270°.



Representación a modo de ejemplo



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Ángulo de amortiguación	1,7 deg
Margen de ajuste del ángulo de giro	270 deg
Carrera	10 ... 100 mm
Diámetro del émbolo	32 mm
Ángulo de giro	272 deg
Amortiguación	P: Amortiguación por tope elástico/placa a ambos lados
Posición de montaje	indistinto
Ajuste fino	5 deg
Forma de funcionamiento	De efecto doble
Construcción	Aleta giratoria
Detección de la posición	Para detectores inductivos Para detectores de posición
Variantes	S20: doble vástago hueco
Antigiros/Guía	Guía con rodamiento de bolas
Presión de funcionamiento	2,5 ... 8 bar
Velocidad máxima del impacto	500 mm/s
Frecuencia de giro máxima con 6 bar	2 Hz
Fluido	Aire seco, lubricado o sin lubricado
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Carrera de amortiguación	8 mm
Momento de giro con 6 bar	10 Nm
Fuerza teórica con 6 bar, retroceso	294 N
Fuerza teórica con 6 bar, avance	403,5 N
Momento de inercia admisible de la masa	0,0021 kgm ²
Peso adicional por 10 mm de carrera	109 g
Peso básico con carrera de 0 mm	3.120 g
Peso del producto	3.120 g
Tipo de fijación	aprisionado con ranura en T con rosca exterior a elegir:
Conexión neumática	G1/8
Información sobre el material de la tapa	Aleación forjable de aluminio anodizado
Información sobre el material de las juntas	TPE-U(PU)
Información sobre el material del cuerpo	Aleación forjable de aluminio Anodizado deslizante
Información sobre el material del vástago	acero templado