

# purga de condensado PWEA-AC-3D

Número de artículo: 538681

FESTO

para montaje externo, con control eléctrico independiente.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de accionamiento	eléctrico
Posición de montaje	vertical +/- 5°
Accionamiento manual auxiliar	mediante pulsador
Purga del condensado	completamente automático
Construcción	externo eléctrico automático
Magnitud de la medición	Nivel de llenado
Función de las válvulas	3/2 cerrada monoestable
Elementos de control	Teclado con membrana de recubrimiento con tecla de test
Indicación de unidad dispuesta para el funcionamiento	LED
Indicación del estado	LED
Presión de funcionamiento	0,8 ... 16 bar
Salida de alarma	con contacto
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Rendimiento nominal de purga del condensado	2 W
Homologación	C-Tick
Caracteres KC	KC-EMV
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa sobre utillaje eléctrico del Reino Unido Según la normativa CEM del Reino Unido Según la normativa RoHS del Reino Unido
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:--]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-10 ... 60 °C
Temperatura del medio	1 ... 60 °C
Tipo de protección	IP65 según IEC 60529
Clase de protección	III
Temperatura ambiente	1 ... 60 °C
Peso del producto	700 g
Conexión eléctrica	borne roscado
Tipo de fijación	Montaje del conducto
Conexión de purga del condensado	PK-8
Conexión neumática	G1/2
Material del depósito de condensación	Aleación forjable de aluminio
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	Material sintético