

controlador del motor SFC-DC-VC-3-E-H0-PB

Número de artículo: 540366

Producto sustituido

FESTO

para parametrizar y posicionar el minicarro eléctrico SLTE y la pinza paralela HGPLE.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2020. Producto de alternativa: consultar portal de asistencia técnica.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|--|
| Modo de funcionamiento del controlador | Regulador de posiciones P |
| Función de protección | Control Pt control de corriente detección de interrupción de la tensión control de error de persecución detección de posición final por software |
| Transmisor de la posición del rotor | Encoder |
| Resistencia terminadora del bus | 120 Ohm, externo |
| Potencia nominal del controlador | 75 W |
| Tensión nominal DC, alimentación a la lógica | 24 V |
| Tensión nominal alimentación de carga DC | 24 V |
| Corriente nominal alimentación de carga | 3 A |
| Corriente nominal alimentación de la lógica | 0,1 A |
| Interfaz de configuración de parámetros | Parametrización y puesta en funcionamiento RS232 (9600 Baud) |
| Corriente máxima, alimentación de carga | 5 A |
| Corriente máxima, alimentación de lógica | 0,8 A |
| Margen admisible de alimentación de carga | ± 10 % |
| Margen permisible, tensión de la lógica | ± 10 % |
| Marca CE (ver declaración de conformidad) | según la normativa UE sobre EMC |
| Temperatura de almacenamiento | -25 ... 60 °C |
| Resistencia a choques | Según DIN NE 60068-2-27 |
| Tipo de protección | IP54 |
| Resistencia a vibraciones | Según DIN NE 60068-2-6 |
| Temperatura ambiente | 0 ... 40 °C |
| Homologación | C-Tick |
| Peso del producto | 600 g |
| Perfil de comunicación | FHPP módulos funcionales Step7 |
| Entrada interfaz encoder, características | Señal A/B con pulso de indexado RS485/RS422 |
| Conexión de bus | 9 contactos Sub-D Conector tipo zócalo |
| Acoplamiento del bus de campo | Profibus DP |
| Velocidad de transmisión máxima del bus de campo | 12 Mbit/s |
| Tipo de fijación | con perfil DIN con elemento para el montaje en la pared / en superficies |
| Indicación sobre el material | contiene sustancias perjudiciales para la pintura |