

accionamiento eléctrico

EPCC-BS-60-

Número de artículo: 5428914

FESTO



Representación a modo de ejemplo



Hoja de datos

Ficha de datos técnicos completa: los valores parciales dependen de su configuración.

Característica	Valor
Tamaño	60
Carrera	25 ... 500 mm
Reserva de carrera	0 mm
Rosca del vástago	M12x1,25
Movimiento reversible	100 µm
Diámetro del husillo	12 mm
Paso del husillo	5 ... 12 mm/U
Ángulo de giro máx. del vástago +/-	1 deg
Posición de montaje	indistinto
Extremo del vástago	Rosca exterior rosca interior
Tipo de motor	motor paso a paso Servomotor
Detección de la posición	para sensores de proximidad
Construcción	Cilindro eléctrico Con husillo de rodamiento de bolas
Tipo de husillo	Husillo de rodamiento de bolas
Antigiro/Guía	Guiado deslizante
Aceleración máxima	5 ... 15 m/s ²
Velocidad máxima	0,067 ... 0,6 m/s
Precisión de repetición	±0,02 mm
Factor de utilización	100 %
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Clasificación RSBP según CD-0033	F1a
Clase de sala limpia	Clase ISO 9
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 % sin condensación
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Energía del impacto en las posiciones finales	0,024 J
Momento Mx máximo	0 Nm
Momento máximo My	6,4 Nm
Momento máximo Mz	6,4 Nm
Fuerza radial máxima en el eje de accionamiento	230 N
Máx. fuerza de avance Fx	1.000 N
Valor de referencia carga útil, horizontal	120 kg
Valor de referencia carga útil, vertical	60 kg
Momento de inercia de la masa JH por metro de carrera	0,1195 ... 0,1519 kgcm ²
Momento de inercia de la masa JL por kg de carga útil	0,0063 ... 0,0365 kgcm ²
Momento de inercia de la masa JO	0,0682 ... 0,0779 kgcm ²
Masa móvil con carrera de 0 mm	305 g
Masa adicional por 10 mm de carrera	6,5 g

Característica	Valor
Peso básico con carrera de 0 mm	1.114 g
Peso adicional por 10 mm de carrera	69 g
Tipo de fijación	con rosca interior con accesorios
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	Aleación forjable de aluminio Anodizado deslizando
Material del vástago	Acero inoxidable de aleación fina
Material de la tuerca del husillo	Acero
Material del husillo	acero para rodamientos