


# Cilindros normalizados CRDSNU-20- -P-A-S2

Número pieza: 185291

FESTO

resistente a la corrosión, con vástago doble  
basado en DIN ISO 6432, para detección sin contacto, en versión  
combinada con anillos elásticos de amortiguación en las posiciones  
finales.



Representación a modo  
de ejemplo

## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Carrera	10 ... 320 mm
Diámetro del émbolo	20 mm
Amortiguación	P: Amortiguación por tope elástico/placa a ambos lados
Posición de montaje	indistinto
Corresponde a la norma	ISO 6432
Construcción	Émbolo Vástago
Detección de la posición	Para detectores de posición
Variantes	S2: doble vástago
Presión de funcionamiento	1 ... 10 bar
Forma de funcionamiento	De efecto doble
Fluido	Aire comprimido filtrado
Clase de resistencia a la corrosión KBK	4
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Homologación	Germanischer Lloyd
Fuerza teórica con 6 bar, retroceso	158 N
Fuerza teórica con 6 bar, avance	158 N
Tipo de fijación	con accesorios a elegir: con rosca exterior
Conexión neumática	G1/8
Información sobre el material de la tapa	Acero inoxidable de aleación fina
Información sobre el material de las juntas	TPE-U(PU)
Información sobre el material del cuerpo	Acero inoxidable de aleación fina
Información sobre el material del vástago	Acero inoxidable de aleación fina