

cilindro compacto

ADN-80- -EL-

Número de artículo: 548220

FESTO

Según ISO 21287, con detección de posiciones, con rosca interior o exterior en el vástago, con bloqueo de la posición final integrado.



Hoja de datos

Ficha de datos técnicos completa: los valores parciales dependen de su configuración.

Característica	Valor
Carrera	10 ... 500 mm
Diámetro del émbolo	80 mm
Rosca del vástago	M16x1,5
Basado en la norma	ISO 21287
Amortiguación	P: amortiguación por tope elástico/placa a ambos lados
Posición de montaje	indistinto
Extremo del vástago	rosca interior
Construcción	Émbolo Vástago Camisa del cilindro
Detección de la posición	para sensores de proximidad
Variantes	Bloqueo de posiciones finales: en ambas posiciones finales Con bloqueo de final de carrera por detrás Con bloqueo de final de carrera por delante Prolongación de la rosca exterior del vástago Rosca especial en el vástago Vástago prolongado Placa de tipo grabada con láser
Presión de funcionamiento Mpa	0,15 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	1,5 ... 10 bar
Modo de funcionamiento	de doble efecto
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Energía del impacto en las posiciones finales	1,8 J
Fuerza teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retroceso	2.827 N
Fuerza teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avance	3.016 N
Masa adicional por 10 mm de carrera	25 g
Tipo de fijación	con rosca interior con accesorios
Conexión neumática	G1/8
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la culata	Aleación forjable de aluminio anodizado
Material del vástago	Acero de aleación fina
Material de la camisa del cilindro	Aleación forjable de aluminio Anodizado deslizante