


interface CAMC-F-EP

Número de artículo: 1911917

FESTO

Tarjeta para conexión de bus de campo.



Hoja de datos

Característica	Valor
Dimensiones A x L x H	19 mm x 90 mm x 65 mm
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 70 °C
Humedad relativa del aire	5 - 95 % sin condensación
Tipo de protección	IP20 Estando montado
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Peso del producto	75 g
Tipo de fijación	Módulo enchufable para CMMP-AS...-M3
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Posición de montaje	indistinto
Protocolo	EtherNet/IP
Perfil de comunicación	FHPP
Velocidad de transmisión	10/100 Mbit/s (Full/Half)
Topología	Estrella Anillo Línea
Redundancia de medios	DLR
Asignación de dirección IP	FCT DHCP BOOTP Interruptor DIP
Interfaz al bus de campo	2x conector tipo zócalo RJ45
Duración mínima de ciclos	1 ms
Indicadores LED	Actividad de comunicación Ethernet Vigilancia de línea de Ethernet Estado del módulo Estado de red
Ayuda a la configuración	EDS
Configuración de parámetros	FCT
Funciones adicionales	AddressConflictDetection (ACD) Integrated Switch