


generador de vacío VN-14-H-T4-PQ2-VQ3-RQ3

Número de artículo: 193482

FESTO

Estándar, vacío elevado, ancho 18 mm, forma en T con enchufe.



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal de la tobera Laval	1,4 mm
Patrón	18 mm
Posición de montaje	indistinto
Característica del eyector	Alto vacío Estándar
Construcción	forma en T
Presión de funcionamiento para caudal de aspiración máximo	5,1 bar
Presión de funcionamiento	1 ... 8 bar
Presión de funcionamiento para vacío máximo	5 bar
Vacío máximo	88 %
Presión nominal de funcionamiento	6 bar
Caudal de aspiración máx. contra atmósfera	51,6 l/min
Tiempo de ventilación a presión de funcionamiento nominal	0,5 s
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Sin opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	0 ... 60 °C
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Par de apriete máximo	0,5 Nm
Peso del producto	27 g
Tipo de fijación	con taladro pasante con accesorios
Conexión neumática 1	QS-6
Conexión neumática 3	QS-8
Conexión de vacío	QS-8
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de las juntas	NBR
Material de la tobera colectora	POM
Material de la carcasa	POM reforzado
Material del eyector	Aleación forjable de aluminio
Material del racor	latón níquelado