


# módulo AS-i CESA-GW-AS-PB

Número de artículo: 567032

Producto sustituido

FESTO

Tipo sustituido. Disponible hasta 2021. Producto de alternativa:  
consultar portal de asistencia técnica.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Dimensiones A x L x H	75 mm x 120 mm x 83 mm
Elementos de control	4 teclas
Indicadores de estado	Pantalla LCD LED amarillo: modalidad de configuración LED verde: modo AS-i normal LED verde: tensión AS-i correcta LED verde: master PROFIBUS LED verde: programación de slaves LED verde: tensión CONECTADA LED rojo: error de configuración
Tensión de funcionamiento	Tensión AS-i 30 V CC
Consumo de corriente	200 mA del circuito AS-i
Homologación	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 85 °C
Tipo de protección	IP20
Temperatura ambiente	0 ... 55 °C
Prueba de sensibilidad para comprobar la resistencia a los choques	Según 61131-2
Prueba de sensibilidad para comprobar la resistencia a las vibraciones	Según 61131-2
Peso del producto	460 g
Interfaz de bus de campo, velocidad de transmisión	9,6 kBit/s hasta 12 MBit/s
Interfaz de bus de campo, técnica de conexión	Borne Sub-D 9 contactos
Interfaz de bus de campo	PROFIBUS según DIN 19245, parte 3
Interfaz de programación/diagnóstico	Interfaz serie RS 232
Indicación sobre el material	contiene sustancias perjudiciales para la pintura Conforme con RoHS
Material de la carcasa	Acero inoxidable de aleación fina