

tubo flexible helicoidal PPS-6-15-1/4-BL

Número de artículo: 19797

FESTO

con 2 racores orientables y juntas, de poliamida (no autorizado para la producción alimentaria).



Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud de funcionamiento	15 m
Diámetro exterior	7,8 mm
Longitud sin extender	0,8 m
Diámetro interior	6,2 mm
Diámetro de la bobina	75 mm
Cantidad de espiras	86
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,95 ... 17,2 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Par de apriete nominal	11 Nm
Tolerancia para el par de apriete nominal	± 20 %
Peso del producto	500 g
Conexión neumática 1	Rosca exterior G1/4
Conexión neumática 2	Rosca exterior G1/4
Color	azul
Material de la rosca de conexión	latón
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la protección contra dobleces	Acero cincado
Material del tubo flexible	Poliamida 12