

válvula VOFD-L100T-

Número de artículo: 2964753

FESTO

De mando directo, diámetro nominal de 10 mm.



Hoja de datos

Ficha de datos técnicos completa: los valores parciales dependen de su configuración.

Característica	Valor
Función de las válvulas	3/2 cerrada monoestable
Tipo de accionamiento	eléctrico
Ancho	51 mm
Caudal nominal normal	1.900 l/min
Presión de funcionamiento Mpa	0 ... 1,2 MPa
Presión de funcionamiento	0 ... 12 bar
Construcción	Válvula de asiento, de accionamiento directo
Tipo de reposición	muelle mecánico
Tipo de protección	IP65
Diámetro nominal	10 mm
Principio de hermetización	blando
Posición de montaje	indistinto
Accionamiento manual auxiliar	sin mediante pulsador
Tipo de control	directo
Sentido del flujo	reversible
Apropiado para vacío	sí
Valor B	0,22
Valor C	7,6 l/sbar
Caudal Kv alimentación de aire	1,68 m ³ /h
Caudal Kv escape de aire	1,68 m ³ /h
Caudal nominal normal 2-3	1.888 l/min
Tiempo de conmutación a la desconexión	60 ms
Tiempo de conmutación a la conexión	40 ms
Fluido	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura del medio	-25 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Peso del producto	950 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de las juntas	NBR
Material de la carcasa	Aluminio recubierto con Ematal