

electroválvula VUVG-S10-T32H-AZT-M5-1T1L

Número de artículo: 573388

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|--|
| Función de las válvulas | 2x3/2 abiertas/cerradas monoestables |
| Tipo de accionamiento | eléctrico |
| Tamaño de las válvulas | 10 mm |
| Caudal nominal normal | 150 l/min |
| Presión de funcionamiento Mpa | 0,15 ... 1 MPa |
| Presión de funcionamiento | 1,5 ... 10 bar |
| Construcción | Corredera |
| Tipo de reposición | muelle neumático |
| Homologación | c UL us - Recognized (OL) |
| Tipo de protección | IP65 IP67 |
| Función de escape | Estrangulable |
| Principio de hermetización | blando |
| Posición de montaje | indistinto |
| Accionamiento manual auxiliar | con enclavamiento mediante pulsador |
| Tipo de control | prepilotado |
| Alimentación del aire de control | externo |
| Superposición | Superposición positiva |
| Indicación del estado de señal | LED |
| Presión de mando MPa | 0,15 ... 0,8 MPa |
| Presión de control | 1,5 ... 8 bar |
| Frecuencia máx. de conmutación | 3 Hz |
| Tiempo de conmutación a la desconexión | 20 ms |
| Tiempo de conmutación a la conexión | 8 ms |
| Factor de utilización | 100 % |
| Máx. impulso de prueba positivo con señal 0 | 1.600 µs |
| Máx. impulso de prueba negativo con señal 1 | 3.000 µs |
| Valores característicos de las bobinas | 22 V DC: 1 W |
| Fluctuación de tensión permisible | +/- 10 % |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento) |
| Resistencia a los impactos | Comprobación de suplemento de transporte con grado de nitidez 2 según FN 942017-4 y EN 60068-2-6 |
| Resistencia a los golpes | Control de golpes con grado de severidad 2, según FN 942017-5 y EN 60068-2-27 |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura del medio | -5 ... 60 °C |
| Fluido de control | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Temperatura ambiente | -5 ... 60 °C |
| Peso del producto | 59 g |
| Conexión eléctrica | Mediante placa base |
| Tipo de fijación | Sobre regleta de bornes |
| Conexión neumática 2 | M5 |

| Característica | Valor |
|------------------------------|-------------------------------|
| Conexión neumática 4 | M5 |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material de las juntas | HNBR NBR |
| Material de la carcasa | Aleación forjable de aluminio |