



Detector de proximidad SMT0-6-PS-S-LED-24

Número pieza: 35573

FESTO

con diodo luminoso y circuito de protección integrado, sin kit de fijación.
Tipo armonizado. Disponible hasta 2012.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Construcción	Construcción en bloque
Homologación	C-Tick
Marcado CE (ver declaración de conformidad)	Según la normativa UE sobre EMC
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE
Principio de medición	inducción magnética
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C
Salida	PNP
Función del elemento de conmutación	contacto de trabajo
Reproducibilidad del valor de conmutación	+/- 0,1 mm
Tiempo de conexión	≤ 1 ms
Tiempo de desconexión	≤ 1 ms
Corriente máxima de salida	200 mA
Rendimiento DC máximo de conmutación	6 W
Caída de tensión	< 3 V
Corriente residual	≤ 0,01 mA
Anticortocircuitaje	ciclos
Resistencia a sobrecargas	presente
Margen de tensión de funcionamiento DC	10 ... 30 V
Polos inconfundibles	para todas las conexiones eléctricas
Conexión eléctrica	Conector M12x1 3 contactos
Sentido de la conexión de salida	transversal
Par de apriete máx. conector tipo clavija	0,5 Nm
Tipo de fijación	con accesorios
Peso del producto	36 g
Información sobre el material del cuerpo	PA-GF PUR Fundición inyectada de cinc
Indicación del estado	LED amarillo
Tipo de protección	IP67