


Caja de finales de carrera SRBG-C1-N-1-ZU-C2-C2

Número de artículo: 3568166

FESTO

Para la retroalimentación eléctrica y control de la posición de las válvulas de procesos continuos accionadas con actuadores giratorios neumáticos; principio de medición inductivo.



Hoja de datos

Característica	Valor
Construcción	Angular
Basado en la norma	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845
Homologación	CCC RCM Mark c UL us (OL)
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC según la directiva RoHS-RL de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa CEM del Reino Unido Según la normativa RoHS del Reino Unido
Caracteres KC	KC-EMV
Certificado entidad que lo expide	2020960305001335
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Principio de medición	inductivo
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C
Salida	Bifilar, sin contacto
Función del elemento de conmutación	contacto de trabajo
Frecuencia máx. de conmutación	500 Hz
Corriente máxima de salida DC	100 mA
Caída de tensión	≤ 6 V
Corriente mín. de carga	4 mA
Corriente residual	0 ... 1 mA
Margen de tensión de funcionamiento DC	6 ... 60 V
Polos inconfundibles	para todas las conexiones eléctricas
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Soporte multitubo
Conexión eléctrica 1, salida del cable	recto
Conexión eléctrica 1, forma constructiva	redondo
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	Borne de conexión elástica
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	10
Sección transversal nominal de conductor conectable	0,2 ... 2,5 mm ²
Racor de cables	M12x1,5 M20x1,5
Tipo de fijación	atornillado
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	170 g
Material de la carcasa	PBT
Material de los tornillos	Acero inoxidable de aleación fina
Indicación del estado	LED amarillo
Indicación de estado	LED amarillo = Estado de conmutación de la válvula
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 70 °C
Tipo de protección	IP67
Resistencia a los golpes	Control de golpes con grado de severidad 2, según FN 942017-5 y EN 60068-2-27

Característica	Valor
Resistencia a los impactos	Comprobación de suplemento de transporte con grado de nitidez 2 según FN 942017-4 y EN 60068-2-6
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Grado de ensuciamiento	3