

válvula de bola

VZBM-1-RP-40-D-2-M-B2B3

Número de artículo: 4405689

FESTO

Latón, ejecución manual, de 2/2 vías, diámetro nominal 1", PN40, rosca EN 10226-1.

Festo es el distribuidor de este producto, no el fabricante.



Hoja de datos

Característica	Valor
Construcción	Válvula de bola de dos vías
Tipo de accionamiento	mecánico
Principio de hermetización	blando
Posición de montaje	indistinto
Tipo de fijación	Montaje del conducto
Conexión de las válvulas de proceso	Rp1
Indicación de la posición de conmutación	Sentido de ranura = sentido de paso
Diámetro interior	25 mm
Diámetro nominal DN	25
Función de las válvulas	2/2
Sentido del flujo	reversible
Presión nominal de válvulas de proceso	40
Momento de accionamiento con diferencia de presión presión nominal válvulas de proceso	25 Nm
Basado en la norma	EN 10226-1
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [:-:-] Gases inertes Agua, no vapor Líquidos neutros
Temperatura del medio	-15 ... 120 °C
Caudal Kv	39 m3/h
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Material de la carcasa	latón níquelado
Número del material cuerpo	CW617N
Material de las juntas	NBR PTFE
Material de la bola	latón cromado
Número del material bola	CW617N
Material del eje	latón
Número del material árbol	CW617N
Peso del producto	480 g
Homologación	DVGW (Asociación alemana del gas y el agua) para el gas DVGW (Asociación alemana del gas y el agua) para el agua
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre componentes de presión
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo