

# unión rápida acodada LCK-1/8-PK-6

Número de artículo: 4470

FESTO

Giratorio, con dos anillos de junta.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	4,9 mm
Tipo de junta del eje atornillable	Junta anular
Posición de montaje	indistinto
Construcción	Forma en L
Tamaño del depósito	10
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Par de apriete nominal	3,5 Nm
Tolerancia para el par de apriete nominal	± 20 %
Conexión neumática 1	Rosca exterior G1/8
Conexión neumática 2	Para diámetro exterior del tubo flexible de 8 mm para boquilla con diámetro interior de 6 mm, con tuerca
Material de las tuercas de unión	Aleación forjada de aluminio, anodizado
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del anillo de junta	PA reforzado TPE-U(PU)
Material del tornillo hueco	Aleación forjada de aluminio, anodizado
Material de la conexión orientable	Fundición inyectada de cinc