

tornillo de cierre NPQH-BK-G38-P10

Número de artículo: 578408

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Estándar
Tipo de junta del eje atornillable	Junta anular
Posición de montaje	índistinto
Construcción	Tornillo de cierre
Tamaño del depósito	10
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,095 ... 2 MPa -0,95 ... 20 bar -13,775 ... 290 psi
Indicación sobre la presión de funcionamiento	Agua: máx. 0,6 MPa a 0-50 °C
Certificado entidad que lo expide	NSF C0523185
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Agua (líquida, sin hielo)
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clase de sala limpia	Este producto es un objeto estático; no se generan partículas activamente si se utiliza correctamente. Limpiar el producto en un entorno de sala blanca antes de utilizarlo y garantizar su correcta instalación.
Apto para el contacto con alimentos	Véase declaración de conformidad NSF/ANSI 169
Temperatura ambiente	0 ... 150 °C
Par de apriete nominal	9 Nm
Tolerancia para el par de apriete nominal	± 20 %
Peso del producto	18,5 g
Tipo de fijación	Hexágono interior, llave 8
Conexión neumática 1	Rosca exterior G3/8
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	Latón níquelado químicamente
Material de la junta para roscas	FPM