


# reductor EMGC-60-P-G3-SEC-67

Número de artículo: 8000612

Producto sustituido

FESTO

Tipo sustituido. Disponible hasta 2026. Producto de alternativa:  
[consultar portal de asistencia técnica.](#)



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño de la brida del reductor	60 mm
Tamaño de la brida del motor	67 mm
Holgura torsional	0,5 deg
Tipo de engranaje reductor	Engranaje planetario
Relación de reducción	3:1
Máx. revoluciones de salida	6.000 1/min
Temperatura de funcionamiento del reductor	-20 ... 90 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Tipo de protección	IP54
Momento de giro continuo de salida	20 Nm
Momento de inercia de la masa del reductor	0,4 kgcm <sup>2</sup>
Momento de giro máx. de salida	36 Nm
Grado de eficacia máximo	94 %
Resistencia torsional	2,4 Nm/arcmin
Peso del producto	900 g
Código de interfaz, salida motor	60H
Código de conexión, entrada motor	67A
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS