

cable del motor NEBM-M40G15-EH- -Q11N-S1LEG21

Número de artículo: 5251404

FESTO



Representación a modo de ejemplo

Hoja de datos

Característica	Valor
Basado en la norma	EN 61984
Identificación del cable	Sin portaetiquetas
Conexión eléctrica 1, función	Lado de campo
Conexión eléctrica 1, forma constructiva	redondo
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Zócalo híbrido
Conexión eléctrica 1, salida del cable	recto
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	M40x1
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	15
Conexión eléctrica 1, contactos/hilos ocupados	12
Conexión eléctrica 1, tipo de fijación	Bloqueo encastrable
Conexión eléctrica 2, función	Lado de control
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión	Conector y cable
Conexión eléctrica 2, salida del cable	recto
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión	Sub-D y extremo abierto
Conexión eléctrica 2, cantidad de contactos/hilos	21
Conexión eléctrica 2, contactos/hilos ocupados	12
Margen de tensión de funcionamiento DC	0 ... 850 V
Margen de tensión de funcionamiento AC	0 ... 630 V
Carga admisible de corriente a 40°C	31,9 A
Resistencia a la tensión de choque	6 kV
Longitud del cable	0,5 ... 100 m
Característica de la línea	Suitable for energy chains
Condiciones de control línea	Condiciones de prueba sobre demanda
Radio de flexión, tendido fijo de cable	65,6 mm
Radio de flexión, tendido móvil de cable	123 mm
Diámetro del cable	16,4 mm
Tolerancia del diámetro de cable	± 0,3 mm
Estructura del cable	4x4+2x1,5+2x0,24+2x2x0,15
Extremos de los hilos	Recubrimiento para hilo
Tipo de protección	IP67
Indicación sobre el tipo de protección	En función de la placa de alimentación
Temperatura ambiente	-40 ... 90 °C
Temperatura ambiente con cableado móvil	-25 ... 80 °C
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE de baja tensión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS Sin halógeno
Grado de ensuciamiento	3
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Material de la cubierta aislante del cable	PUR
Color de la cubierta del cable	Gris
Material de la cubierta aislante	PP