

generador de vacío VN-20-L-T6-PI5-VI6-RO2

Número de artículo: 526131

FESTO

Estándar, gran caudal de aspiración, ancho de 24 mm, forma en T con rosca interior y silenciador abierto.



Hoja de datos

Característica	Valor
Díámetro nominal de la tobera Laval	2 mm
Patrón	24 mm
Construcción del silenciador	abierto
Posición de montaje	indistinto
Característica del eyector	Gran caudal de aspiración Estándar
Función integrada	Silenciador abierto
Construcción	forma en T
Presión de funcionamiento para caudal de aspiración máximo	3 bar
Presión de funcionamiento	1 ... 8 bar
Presión nominal de funcionamiento	6 bar
Caudal de aspiración máx. contra atmósfera	188 l/min
Tiempo de ventilación a presión de funcionamiento nominal	0,15 s
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Sin opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura del medio	0 ... 60 °C
Nivel de ruido para presión nominal de funcionamiento	60 dB(A)
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Par de apriete máximo	0,8 Nm
Peso del producto	183 g
Tipo de fijación	con taladro pasante con accesorios
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática 3	Silenciador abierto
Conexión de vacío	G3/8
Material de la rosca de conexión	Aleación forjada de aluminio anodizado
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de las juntas	NBR
Material de la tobera colectora	POM
Material de la carcasa	POM reforzado
Material del silenciador	Fundición inyectada de aluminio POM Espuma de PU
Material del eyector	Aleación forjable de aluminio