



# módulo de derivación MS4N-FRM

Número de artículo: 527704

FESTO

Con rosca NPT.



## Hoja de datos

Ficha de datos técnicos completa: los valores parciales dependen de su configuración.

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Construcción	Módulo de derivación
Indicación de la presión	Preparado para G1/4 Preparado para G1/8 con sensor de presión con manómetro
Presión de funcionamiento	0 ... 14 bar
Caudal nominal normal en el sentido principal de flujo 1->2	1.200 ... 4.600 l/min
Caudal nominal normal con salida hacia arriba	500 ... 1.600 l/min
Caudal nominal normal con salida hacia abajo	500 ... 1.700 l/min
Homologación	c UL us - Recognized (OL)
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-10 ... 60 °C
Apto para el contacto con alimentos	Información detallada sobre el material
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	165 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	Fundición inyectada de aluminio