


acoplamiento tipo zócalo KD4-1/4-I

Número de artículo: 531636

FESTO

Autosellante



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	7,2 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,95 ... 12 bar
Caudal nominal normal	1.130 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Par de apriete nominal	9,5 Nm
Tolerancia para el par de apriete nominal	± 15 %
Peso del producto	88 g
Conexión neumática 1	Rosca interior G1/4
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS