


válvula de arranque progresivo MS12-DE

Número de artículo: 535034

FESTO

Para montaje en batería, con rosca G.



Hoja de datos

Ficha de datos técnicos completa: los valores parciales dependen de su configuración.

Característica	Valor
Función de escape	Estrangulable
Tipo de accionamiento	eléctrico
Posición de montaje	indistinto
Accionamiento manual auxiliar	con enclavamiento mediante pulsador
Construcción	Asiento del émbolo
Tipo de reposición	muelle mecánico
Tipo de control	prepiloto
Alimentación del aire de control	interno
Sentido del flujo	no reversible
Función de las válvulas	2/2
Indicación de la posición de conmutación	con accesorios
Presión de funcionamiento	3 ... 16 bar
Caudal nominal normal	25.000 ... 42.000 l/min
Factor de utilización	100 %
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE de baja tensión
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa sobre utillaje eléctrico del Reino Unido
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-10 ... 50 °C
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Peso del producto	3.800 g
Indicación del estado de señal	con accesorios
Tipo de fijación	Montaje del conducto con accesorios a elegir:
Material de las juntas	NBR
Material de la carcasa	Fundición inyectada de aluminio